

**Brusná tkanina (A) hnědá, velmi pružná KK 114 F, 230×280 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556900 40
GTIN	4018875000373
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Hustě tkaná robustní s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným syntetickou pryskyřicí. Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. **Velikost listu 230×280 mm.**

Typ **VSM KK 114 F: tkanina hnědá, pro extrémně vysoké nároky.** Tato kvalita je mimořádně hebká, odolná vůči petroleji a olejům a lze ji snadno a čistě trhat v podélném směru, aniž by docházelo k tvorbě třísní.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Technický popis

Stupeň jemnosti	hrubý
Zrnitost	40
Označení výrobce	KK 114 F
Řada	KK114F
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm

Atribut názvu produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Ocelová obtahovací destička	556950
Pryžový brusný špalek	557600