

3M Scotch-Brite™

Archy brusného rouna, sada 25 ks Durable Flex, 114×228 mm, Struktura rouna: 1000**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556145 1000
GTIN	8410001134420
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Flexibilní vysocevýkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vlákna materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**. **Enormní flexibilita** usnadňuje použití na těžce přístupných místech.

Výhoda:

- **Prizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada na výrobky z ocelové vlny. **Jemné / velmi jemné:** k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.

Rozsah dodávky:

Sada s 25 ručními polštářky.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	600 - 1000
--------------------	------------

Stupeň jemnosti	velmi jemný
Barva	šedá
Struktura rouna	1000
Označení 3M	DF
Provedení	S Ultra Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	114 mm
Délka	228 mm
Atribut názvu produktu	114×228 mm
Druh produktu	Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

suché

vhodný

Příslušenství

Ruční držák

556020

Vřeteno

556030