



## Sada pro řezání závitů se strojními závitníky, pro metrický závit: M3-12



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	145310 M3-12
GTIN	4045197876539
Třída artiklu	11K

### Popis

#### Provedení:

**Pevná plechová kazeta** s rukojetí pro přenášení a se 2 excentrickými zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a je pohotově po ruce. Závitníky se při otevření víka automaticky postaví. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

#### Obsah:

Po 3 strojních závitnících č. 131450: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 závitovém očku č. 140300: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Po 1 spirálovém vrtáku č. 114150: vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

Po 1 nastavitelném vratidlu č. 148400: vel. 1; 2

1 držák nástrojů s ráčnou č. 148700: vel. 85

Po 1 držáku závitových oček č. 149300: vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 závitová šablona č. 477000: vel. M/W

1 šroubovák č. 664300: vel. 3×60

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

### Technický popis

pro metrický závit	M3-12
--------------------	-------

Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň