

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit,
Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpříjí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel.
2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

Po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 132640 a vrták na otvor pod závit č. 114580

Technický popis

Pro metrický závit	M3 – M12
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Barevný kroužek	zelená

Druh produktu

Závitník

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M3	132680 M3
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Strojní závitníkHSS-E M M3	132640 M3
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M8	132680 M8
Strojní závitníkHSS-E M M5	132640 M5
Strojní závitníkHSS-E M M10	132640 M10
Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M4	132680 M4
Strojní závitníkHSS-E M M12	132640 M12
Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M6	132680 M6
Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M12	132680 M12
Strojní závitníkHSS-E M M4	132640 M4
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M10	132680 M10
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Strojní závitníkHSS-E M M8	132640 M8
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spirálový vrták HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Strojní závitník HOLEX Pro TapHSS-E M M5	132680 M5
Strojní závitníkHSS-E M M6	132640 M6
Prázdná kazeta Typ 4	146960 4