



Poháněný nástroj radiální odsazeno, ER25, Typ: Z30-25-RIK



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	319917 Z30-25-RIK
GTIN	4045197876966
Třída artiklu	31W

Popis

Provedení:

Pro použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**. Hnací spojka **DIN 5480**. Upínání nástrojů do AGW přes ER kleštinu s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min⁻¹.

Odsazené zpracování pro větší prostor obrábění.

Použití na **kotoučové revolverové hlavě**. Pravé provedení. Převod 1:1. Provedení v vnitřním interních chlazením max. 70 bar. Vyrovnání přes **standardní pin lištu**.

Výhoda:

- **Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.**
- **Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých utahovacích momentů.**
- **100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajištění.**
- **Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

Použití:

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

Vhodné pro :

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštinu: vč. Upínací matice a hákový klíč. AGW VARIA VX: vč. upínacího klíče .

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX Nr. 319802 – 319888, kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíč ER č. 309680 – 309745.

Upozornění:

- Další typy pohonu (např. DIN 5482), překlady, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
- Nástroje IK (interní chlazení) žádný chod nasucho se standardním těsněním, filtrace chladicího média < 50 µm.
- Doporučení: Provedení VARIA VX obsluhujte momentovým nástrojem (max. 6 Nm).

Velikost VDI: 30

Upínání nástroje: ER25

l₁: 96 mmb₁: 32 mmb₂: 83,5 mmh₁: 64 mm

x: 70 mm

Chlazení: interní

Technický popis

Chlazení	interní
x	70 mm
l ₁	96 mm
h ₁	64 mm
b ₁	32 mm
b ₂	83,5 mm
Upnutí	ER25
Velikost VDI	30
Upínání nástroje	ER25

Příslušenství

Varia upínací kleština VARIA VX4 Pro ER kleštiny 25 ER	319804 25
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro ER kleštiny 25 ER	319802 25