

STARCKE®**Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) Děrování 8-násobné, Ø 125 mm, Zrnitost: 600**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567745 600
GTIN	4002748761577
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 800, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**. **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a drží sama** pro rychlou výměnu kotouče.

S 8 otvory pro Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsáváním.

Použití:

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost **40 m/s**.

Technický popis

Zrnitost	600
Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Počet odsávacích otvorů	8
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 123 mm	567990 123
---	------------