



## Poháněný nástroj radiální odsazeno, ER32, Typ: Z40-32-RIK



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	319925 Z40-32-RIK
GTIN	4045197877048
Třída artiklu	31W

### Popis

#### Provedení:

Pro použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**. Hnací spojka **DIN 5480**. Upínání nástrojů do AGW přes ER kleštinu s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min<sup>-1</sup>.

Odsazené zpracování pro větší prostor obrábění.

Použití na **kotoučové revolverové hlavě**. Pravé provedení. Převod 1:1. Provedení v vnitřním interních chlazením max. 70 bar. Vyrovnání přes **standardní pin lištu**.

#### Výhoda:

- **Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.**
- **Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých utahovacích momentů.**
- **100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajištění.**
- **Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

#### Použití:

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

#### Vhodné pro :

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

#### Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštinu: vč. Upínací matice a hákový klíč. AGW VARIA VX: vč. upínacího klíče .

#### Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX Nr. 319802 – 319888, kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíč ER č. 309680 – 309745.

**Upozornění:**

- Další typy pohonu (např. DIN 5482), překlady, rozměry, BMT atd. na poptávku: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)
- Nástroje IK (interní chlazení) žádný chod nasucho se standardním těsněním, filtrace chladicího média < 50 µm.
- Doporučení: Provedení VARIA VX obsluhujte momentovým nástrojem (max. 6 Nm).

Velikost VDI: 40

Upínání nástroje: ER32

l<sub>1</sub>: 138 mmb<sub>1</sub>: 34,5 mmb<sub>2</sub>: 99,5 mmh<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Chlazení: interní

**Technický popis**

Chlazení	interní
x	100 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>1</sub>	34,5 mm
b <sub>2</sub>	99,5 mm
Upnutí	ER32
Velikost VDI	40
Upínání nástroje	ER32

**Příslušenství**

Varia upínací kleština VARIA VX4 Pro ER kleštiny 32 ER	319804 32
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro ER kleštiny 32 ER	319802 32