



## Poháněný nástroj radiální, lišta TOEM, ER25, Typ: 30-25-LIK



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	319939 30-25-LIK
GTIN	4045197877161
Třída artiklu	31W

### Popis

#### Provedení:

Dorazová lišta (42,5-TOEM).

Použití na **hvězdicové revolverové hlavě**. Levé provedení, tzn. obrábění ve směru hlavního vřetena. Převod 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (interní) max. 70 bar.

Pro použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**. Hnací spojka **DIN 5480**. Upínání nástrojů do AGW přes ER kleštinu s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min<sup>-1</sup>.

#### Výhoda:

- **Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.**
- **Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých utahovacích momentů.**
- **100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajištění.**
- **Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

#### Použití:

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

#### Vhodné pro :

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

#### Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštinu: vč. Upínací matice a hákový klíč. AGW VARIA VX: vč. upínacího klíče .

#### Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX Nr. 319802 – 319888, kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíč ER č. 309680 – 309745.

#### Upozornění:

- **Další typy pohonu (např. DIN 5482), překlady, rozměry, BMT atd. na poptávku: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Nástroje IK (interní chlazení) žádný chod nasucho se standardním těsněním, filtrace chladicího média < 50 µm.**
- **Doporučení: Provedení VARIA VX obsluhujte momentovým nástrojem (max. 6 Nm).**

Velikost VDI: 30

Upínání nástroje: ER25

$l_1$ : 126 mm

$b_1$ : 67 mm

$b_2$ : 59,5 mm

$h_1$ : 64 mm

x: 100 mm

Chlazení: interní

## Technický popis

Chlazení	interní
x	100 mm
$l_1$	126 mm
$h_1$	64 mm
$b_1$	67 mm
$b_2$	59,5 mm
Upnutí	ER25
Velikost VDI	30
Upínání nástroje	ER25

## Příslušenství

Varia upínací kleština VARIA VX4 Pro ER kleštiny 25 ER	319804 25
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro ER kleštiny 25 ER	319802 25