

Garant**Držák nástroje eco axiální, dvojitý, pravý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318623 25
GTIN	4045197893253
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky GARANT eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.

Technický popis

Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Upínací délka L ₁	88 mm
B	40 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Vnější Ø D	102 mm
Upnutí	HSK-T 63
Norma pro upínání	ISO 12164-3

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů