

Garant**Držák nástroje eco diagonální 45°, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318628 25
GTIN	4045197893284
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky GARANT eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	112,7 mm
Upínací délka L ₁	80 mm
B	40 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Vnější Ø D	94 mm
Středové přesazení hrotu f	12,7 mm
Upnutí	HSK-T 63

Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů