

Garant**Držák na nástroje eco axiální jednoduchý, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318851 25
GTIN	4045197893291
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky GARANT eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 130 mm

Upínací délka L₁: 102 mm

B: 40 mm

Vnější Ø D: 102 mm

Technický popis

Pro držák se čtyřhranem	25 mm
B	40 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Upínací délka L ₁	102 mm

Vnější Ø D	102 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák