

Garant**Podélný upínač eco BMT, BMT: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319884 40
GTIN	4045197877338
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jistěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi. Vhodný pro efektivní systémy chlazení jako GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Vhodný pro konvenční soustruhy.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Technický popis

h_1	20 mm
L_1	70 mm
L_2	62 mm
x	70 mm

Vhodné stroje	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
b_2	65 mm
h_2	78 mm
Druh produktu	Nožový držák