

Garant**Podélný upínač eco BMT, BMT: 68****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319884 68
GTIN	4045197877376
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jistěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi. Vhodný pro efektivní systémy chlazení jako GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Vhodný pro konvenční soustruhy.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Technický popis

Vhodné stroje	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
h_1	25 mm
L_2	68 mm
x	75 mm

b ₂	64 mm
L ₁	110 mm
h ₂	94 mm
Druh produktu	Nožový držák