

Garant**Příčný upínač eco BMT, BMT: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319886 40
GTIN	4045197877383
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jistěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi. Vhodný pro efektivní systémy chlazení jako GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Vhodný pro konvenční soustruhy.

Použití:

Převážně pro rovinné a vnitřní obrábění.

Technický popis

b_2	65 mm
h_1	20 mm
x	80 mm
L_1	70 mm

Vhodné stroje	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L ₂	62 mm
h ₂	78 mm
Druh produktu	Nožový držák