

Garant**Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 68****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319888 68
GTIN	4045197877475
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jistěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický popis

L_1	110 mm
L_3	21 mm
d_a	32 mm
l_1	123 mm
Vhodné stroje	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

x	95 mm
h ₁	76 mm
L ₂	68 mm
Z	64 mm
Druh produktu	Nožový držák