

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem s tlumením vibrací, SK 40, Závít M × délka L1: M10X100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301307 M10X100
GTIN	4045197889317
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Kónická konstrukce.

**Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	100 mm
Závít M	M10×100
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	10,5 mm
Vnější Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Délka vyložení rozměr A	119 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

## Příslušenství

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
	308806 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitů utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308820 40