

STARCKE®**Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A), Ø 125 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567715 60
GTIN	4002748776908
Třída artiklu	56Z

Popis**Provedení:**

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**.

Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Upozornění:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

Technický popis

Zrnitost	60
Ø kotouče	125 mm

Označení výrobce	540 FK
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

567857 125

Ruční brusný špalek se suchým zipem Vhodný pro Ø kotoučů 125 mm

Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm

567760 125

Lešticí talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm

567762 125