

**Upínací hlava hladká, SK 100, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 57mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329950 57
GTIN	2050001924643
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Technický popis

Upínací Ø	57 mm
Profil	kulatý
Upínací plocha	hladká
Tvrдость	60 HR
Délka L	59 mm

Provedení	bez přední části
Upnutí	SK 100
Druh produktu	Upinací hlava