

## ALLURIS

**Digitální špičkový siloměr FMI-B20, Rozsah měření: 500N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478983 500
GTIN	4260244680567
Třída artiklu	47F

**Popis****Provedení:**

- **Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.**
- **Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.**
- **Montážní závit pro dodatečné rukojeti.**
- **Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.**
- **Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.**

**Výhoda:**

Provozní doba až 150 hod bez napájení ze sítě díky dobíjecí baterii LiPo.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

**Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě.** Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

**Rozsah dodávky:**

Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.

## Technický popis

Rozsah měření	500 N
Rozlišení	0,1 N
Ochranná třída IP	IP 65
Délka	150 mm
Výška	29 mm
Šířka	82 mm
Mezní chyba	±0,2 maximální hodnota (±1 číslice) %
Připojovací závit	M6
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Siloměr