

**STARCKE®****Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A), Ø 125 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567715 80
GTIN	4002748776915
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu (A).

**Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem** a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. 567760 **samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

**Použití:**

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

**Univerzální použití** pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

**Upozornění:**

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Ø kotouče	125 mm

Označení výrobce	540 FK
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Leštící talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm

567762 125

Ruční brusný špalek se suchým zipem Vhodný pro Ø  
kotoučů 125 mm

567857 125

Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm

567760 125