

**Upínací hlava měkká, SK 100, Ø startovacího otvoru: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329956 30
GTIN	2050001925954
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Technický popis

Ø startovacího otvoru	30 mm
Tvrdost	60 HR
Profil	kulatý
Délka L	59 mm
Upnutí	SK 100

Druh produktu

Upinaci hlava