

**Siloměr, Rozsah měření: 0-10kN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479100 0-10
GTIN	2050001056283
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

Hydraulický snímač síly s přímo zabudovaným tlakoměrem pro statické a kvazistatické měření síly. Plášť a píst z ušlechtilé oceli, mosazný tlakoměr s vlečnou ručičkou. Ochrana proti pronikání cizích těles a stříkající vody (IP43).

3× Upevňovací závit M5 ve dnu pláště.

Výhoda:

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

Funkce:

IP43: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Použití:

V konstrukci obráběcích strojů.

Rozsah dodávky:

Se zobrazovací jednotkou, kalibračním protokolem, přenosným kufříkem.

Technický popis

Ø snímače síly	75 mm
Rozsah měření	0 - 10 kN
Výška snímače síly	30 mm
Dělení stupnice	0,5 kN
Plocha pístu	10 cm ²
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Mezní chyba	±1,6 z konečné hodnoty rozsahu měření (±2,5 s vlečnou ručičkou) %
Ø pístu	45 mm
Ochranná třída IP	IP 43
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Siloměr