


**STARCKE®****Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (ZA), Ø 125 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567615 80
GTIN	4002748775932
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

**Extrémně robustní** brusné kotouče se suchým zipem 341XK na **zesíleném nosiči z bavlněné tkaniny, odolném proti trhání**. Nově vyvinutý systém pojiva se zirkonovým korundem (**ZA**). **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem** a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

**Použití:**

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Mnohostranné použití pro **hrubé a jemné broušení kovů**.

**Upozornění:**

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Ø kotouče	125 mm
Označení výrobce	341XK
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Leštící talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm	567762 125
Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm	567760 125
Ruční brusný špalek se suchým zipem Vhodný pro Ø kotoučů 125 mm	567857 125