

**Brusná tkanina (A) modrá, normální KK 24, 230×280 mm, Zrnitost: 240****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556800 240
GTIN	4018875000847
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Hustě tkaná robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.** Velikost listu 230×280 mm.

Typ **VSM KK 24: tkanina modrá, cenově výhodná brusná tkanina** pro běžné nároky.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	240
Označení výrobce	KK 24
Řada	KK24
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm

Atribut názvu produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Pryžový brusný špalek	557600
Ocelová obtahovací destička	556950