

**Brusná tkanina (A) hnědá, velmi pružná KK 114 F, 230×280 mm, Zrnitost: 320****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556900 320
GTIN	4018875000489
Třída artiklu	56V

**Popis****Provedení:**

Hustě tkaná robustní s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným syntetickou pryskyřicí. Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. **Velikost listu 230×280 mm.**

Typ **VSM KK 114 F: tkanina hnědá, pro extrémně vysoké nároky.** Tato kvalita je mimořádně hebká, odolná vůči petroleji a olejům a lze ji snadno a čistě trhat v podélném směru, aniž by docházelo k tvorbě třísní.

**Použití:**

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

**Technický popis**

Zrnitost	320
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Označení výrobce	KK 114 F
Řada	KK114F
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm

Atribut názvu produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brusná tkanina

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Pryžový brusný špalek	557600
Ocelová obtahovací destička	556950