


STARCKE®**Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (ZA), Ø 125 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567615 120 |
| GTIN | 4002748779947 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis**Provedení:**

Extrémně robustní brusné kotouče se suchým zipem 341XK na **zesíleném nosiči z bavlněné tkaniny, odolném proti trhání**. Nově vyvinutý systém pojiva se zirkonovým korundem (ZA). **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem** a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Mnohostranné použití pro **hrubé a jemné broušení kovů**.

Upozornění:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|---------|
| Zrnitost | 120 |
| Ø kotouče | 125 mm |
| Označení výrobce | 341XK |
| Zkratka brusiva | ZA |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Atribut názvu produktu | Ø 125 mm |
| Pohonný agregát | Úhlová bruska |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusný kotouč se suchým zipem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm | 567760 125 |
| Leštící talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 125 mm | 567762 125 |
| Ruční brusný špalek se suchým zipem Vhodný pro Ø kotoučů 125 mm | 567857 125 |