


STARCKE®**Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (ZA), Ø 150 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567625 40
GTIN	4002748756559
Třída artiklu	56Z

Popis**Provedení:**

Extrémně robustní brusné kotouče se suchým zipem 341XK na **zesíleném nosiči z bavlněné tkaniny, odolném proti trhání**. Nově vyvinutý systém pojiva se zirkonovým korundem **(ZA)**. **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem** a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Mnohostranné použití pro **hrubé a jemné broušení kovů**.

Upozornění:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

Technický popis

Zrnitost	40
Ø kotouče	150 mm
Označení výrobce	341XK
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 150 mm	567760 150
Leštící talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 150 mm	567762 150
Ruční brusný špalek se suchým zipem Vhodný pro Ø kotoučů 150 mm	567857 150