


STARCKE®**Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 8-násobné + 1, Ø 150 mm, Zrnitost: 320**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567755 320
GTIN	4002748765353
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 800, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**. **Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a drží sama** pro rychlou výměnu kotouče.

S 9 otvory pro Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 s odsáváním.

Použití:

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost **40 m/s**.

Technický popis

Zrnitost	320
Ø kotouče	150 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	9
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150
Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm	567887 150
Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147