



## Pružinový siloměr Medio Line Newton, maximální rozsah vážení: 25N



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	479417 25
GTIN	7612348400256
Třída artiklu	47F

### Popis

#### Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností  $\pm 0,3$  % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

#### Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

#### Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

### Technický popis

Upnutí břemene	háček
Stupnice	0,2 N
Maximální rozsah vážení	25 N
Délka stupnice	100 mm
Kalibrování	K1

Druh produktu

Siloměr

**Služby**

KalibrováníSiloměr Typ F

027730 F

**Příslušenství**

Tlaková sada Typ MEDIO

479421 MEDIO

Vlečná ručička Typ MEDIO

479429 MEDIO

Háček a sponkapro Micro / Medio

479428