



Pružinový siloměr Macro Line Newton, maximální rozsah vážení: 200N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479422 200
GTIN	7612348801961
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností $\pm 0,3$ % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

S vlečným ukazatelem a rukojetí.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

Technický popis

Maximální rozsah vážení	200 N
Upnutí břemene	háček
Délka stupnice	140 mm
Stupnice	2 N

Kalibrování	K1
Druh produktu	Siloměr

Služby

KalibrováníSiloměr Typ F	027730 F
--------------------------	----------

Příslušenství

Vlečná ručička Typ MACRO	479429 MACRO
Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO