

**Siloměr, Rozsah měření: 0-2,5kN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479100 0-2,5
GTIN	2050001056252
Třída artiklu	47F

**Popis****Provedení:**

Hydraulický snímač síly s přímo zabudovaným tlakoměrem pro statické a kvazistatické měření síly. Plášť a píst z ušlechtilé oceli, mosazný tlakoměr s vlečnou ručičkou. Ochrana proti pronikání cizích těles a stříkající vody (IP43).

3× Upevňovací závit M5 ve dnu pláště.

**Výhoda:**

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

**Funkce:**

IP43: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

**Použití:**

V konstrukci obráběcích strojů.

**Rozsah dodávky:**

Se zobrazovací jednotkou, kalibračním protokolem, přenosným kufříkem.

**Technický popis**

Ø snímače síly	75 mm
Plocha pístu	10 cm <sup>2</sup>
Dělení stupnice	0,1 kN
Výška snímače síly	30 mm
Rozsah měření	0 - 2,5 kN
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Mezní chyba	±1,6 z konečné hodnoty rozsahu měření (±2,5 s vlečnou ručičkou) %
Ø pístu	45 mm
Ochranná třída IP	IP 43
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Siloměr