



## Pružinová váha Macro Line, maximální rozsah vážení: 10kg



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	479420 10
GTIN	2050001051721
Třída artiklu	47F

### Popis

#### Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností  $\pm 0,3$  % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

S vlečným ukazatelem a rukojetí.

#### Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

#### Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

### Technický popis

Délka stupnice	140 mm
Upnutí břemene	háček
Maximální rozsah vážení	10 kg
Stupnice	100 g

Kalibrování	K1
Druh produktu	Siloměr

### Služby

KalibrováníSiloměr Typ F	027730 F
--------------------------	----------

### Příslušenství

Vlečná ručička Typ MACRO	479429 MACRO
Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO