

Mezní závitový kalibr MultiCheck, Závit: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486510 M8
GTIN	2050001060808
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Podobné č. 486000, resp. 486100.

Robustní, dobře uchopitelný ocelový korpus s hliníkovou posuvnou trubičkou se stupnicí k měření a přímému odečtu **hloubky závitů do 4xD**.

Výhoda:

Kontrola závitovým kalibrem a měření hloubky závitů v jednom pracovním úkonu. Úspora času potřebného pro cyklus zkoušky až 50%. Jednoduchá výměna opotřebovaných kalibračních trnů (montážní sada na poptávku).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Vícenásobná kontrola pro běžné a jemné závity s noniem (s odečítáním až do 0,1 mm) nebo s digitálním displejem (s odečítáním až do 0,01 mm) včetně datového výstupu **na poptávku** (viz č. 486511 – 486516).

Technický popis

Závit	M8
Stoupání závitů	1,25 mm

Odečet	0,5 mm
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

Maximální Ø 60 mm	028650 60
-------------------	-----------