

**STARCKE®****Sada brusných papírů, 50dílná neděrované, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557571 120
GTIN	4002748356230
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Pružný papír B nebo C, s obsahem latexu, posypaný korundem (542B7 / 542C7). **Zadní strana se suchým zipem** pro rychlou výměnu papíru a vyšší odolnost proti trhání.

**Výhoda:**

Broušení laku a dřeva

- **Vynikající přilnavost zrna dlouhá životnost, žádné poškození povrchu předčasným vylamováním zrn.**
- **Přísady odpuzující prach brání ulpívání brusného prachu.**
- **Vysoce kvalitní korundové zrna pro maximální brusný výkon až do konce.**

**Použití:**

Pro ruční použití s ručním brusným špalkem č. 557550 vel. 140.

Broušení základních nátěrů, plniv, krycích laků a odjehlování a zdrsňování plastových konstrukčních dílů a pro všeobecné obrábění dřeva.

**Technický popis**

Zrnitost	120
Stupeň jemnosti	střední
Šířka	67 mm
Délka	140 mm
Druh produktu	Brusný papír se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Ergonomický brusný špalek Délka 140 mm	557550 140
Kombinovaný ruční brusný špalek tvrdý / měkký Délka 140 mm	557555 140