

Mezní závitový kalibr MultiCheck, Závit: M12



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486510 M12 |
| GTIN | 2050001060822 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

Provedení:

Podobné č. 486000, resp. 486100.

Robustní, dobře uchopitelný ocelový korpus s hliníkovou posuvnou trubičkou se stupnicí k měření a přímému odečtu **hloubky závitů do 4xD**.

Výhoda:

Kontrola závitovým kalibrem a měření hloubky závitů v jednom pracovním úkonu. Úspora času potřebného pro cyklus zkoušky až 50%. Jednoduchá výměna opotřebovaných kalibračních trnů (montážní sada na poptávku).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Vícenásobná kontrola pro běžné a jemné závity s noniem (s odečítáním až do 0,1 mm) nebo s digitálním displejem (s odečítáním až do 0,01 mm) včetně datového výstupu **na poptávku** (viz č. 486511 – 486516).

Technický popis

| | |
|-----------------|---------|
| Závit | M12 |
| Stoupání závitů | 1,75 mm |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Odečet | 0,5 mm |
| Norma | DIN 13 |
| Druh závitu | M |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Druh měrky | Dobry kalibr |
| Kalibrování | Cena na poptávku |
| Druh produktu | Závitový mezní válečkový kalibr |

Služby

| | |
|-------------------|-----------|
| Maximální Ø 60 mm | 028650 60 |
|-------------------|-----------|