



Pružinová váha Macro Line, maximální rozsah vážení: 50kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479420 50
GTIN	7612348800506
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností $\pm 0,3$ % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

S vlečným ukazatelem a rukojetí.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

Technický popis

Stupnice	500 g
Délka stupnice	90 mm
Upnutí břemene	háček
Maximální rozsah vážení	50 kg

Kalibrování	K1
Druh produktu	Siloměr

Služby

KalibrováníSiloměr Typ F	027730 F
--------------------------	----------

Příslušenství

Vlečná ručička Typ MACRO	479429 MACRO
Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO