

**STARCKE®****Brusný papír (SiC) voděodolný Matador, 230×280 mm, Zrnitost: 800****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557500 800
GTIN	4002748325489
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Velmi pevný a pružný latexový papír s rovnoměrnou vrstvou **karbidu křemíku (SiC)**. Dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.

**Velikost listu 230×280 mm.**

**Použití:**

Použití převážně k ručnímu broušení v karosárnách, opravnách a lakovnách, k broušení a jemnému broušení lakovaných nebo tmelených ploch.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	leštění
Zrnitost	800
Označení výrobce	911 A
Řada	Matador
Brusivo	karbid křemíku
Zkratka brusiva	SiC
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm
Atribut názvu produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brusný papír

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

**Příslušenství**

Ocelová obtahovací destička	556950
Pryžový brusný špalek	557600