

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L ₂	9,6 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
ISO kód držáku	E10K SDQCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500