

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	E16R SDQCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L_3	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Upínací výška L_2	15,6 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500
