

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260320 20/11 |
| GTIN | 4045197877727 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Upínací výška L ₂ | 18,9 mm |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 25 mm |
| Středové přesazení L ₃ | 12,5 mm |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. |
| Celková délka L | 250 mm |
| ISO kód držáku | E20S SDQCR/L11 |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8xD |
| Řezný materiál | TK |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500