

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 08/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Třída artiklu	21T

**Popis**

Vyvrtávací tyč TK 08/07 mmØ stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
ISO kód držáku: E08K SDQCR/L07  
Úhel nastavení κ: 107,5 stupeň  
Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..  
Ø minimálního předvrtání D<sub>min</sub>: 12 mm  
Středové přesazení L<sub>3</sub>: 7 mm

**Technický popis**

Upínací výška L <sub>2</sub>	7,6 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E08K SDQCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269413
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8