

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	8,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Upínací výška L ₂	11,6 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	16 mm
ISO kód držáku	E12M SDQCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500