

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Středové přesazení $L_3$	10 mm
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	E16R SDQCR/L07
Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Upínací výška $L_2$	15,6 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500