

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	250 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
ISO kód držáku	E20S SDQCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Upínací výška L ₂	18,9 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Středové přesazení L ₃	12,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500