

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	9 mm
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A10K SDQCR/L07
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500