

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Středové přesazení L ₃	13 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Délka vyložení L ₁	60 mm
ISO kód držáku	A20R SDQCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500