

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
ISO kód držáku	A25R SDQCR/L11
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	200 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	75 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500