

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	44 mm
Podložka	269005 3
Středové přesazení $L_3$	22 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
ISO kód držáku	A32S SDQCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Celková délka $L$	250 mm
Délka vyložení $L_1$	96 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Šroub podložky	269013 2
Upínací výška $L_2$	31 mm
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Podložka Typ 3	269005 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500