

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 3
Délka vyložení L ₁	120 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	300 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
Upínací výška L ₂	39 mm
Středové přesazení L ₃	27 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
ISO kód držáku	A40T SDQCR/L11
Šroub podložky	269013 2
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500