

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka vyložení L ₁	36 mm
Celková délka L	140 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A12L SDQCR/L07
Ø minimálního předvrtání D _{min}	17 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Upínací výška L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500